


# КЕРІВНИЦТВО З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ

Чи знаєте ви, що на кінчиках ваших пальців є 17 000 сенсорних рецепторів? Ось причина, чому люди іноді говорять, що їм незручно працювати в рукавичках. Однак, якщо ви правильно підбрали рукавички, які щільно прилягають до руки, то робота в них стає комфортною, продуктивною і, що найголовніше, безпечною. З думкою про це, компанія ATG підготувала керівництво з підбору розмірів своєї продукції, аби надати Вам можливість отримати рукавички, які ідеально підходять вашим рукам.

Як використовувати

Розмістіть руку на наведеному нижче зображенні: вказівний палець вздовж вертикальної сірої лінії, а великий палець на силует. Переконайтеся, що сіра лінія залишається видимою і перевірте з правої сторони вашої руки, яка кольорова лінія знаходиться найближче до вашої руки. Будь ласка, зверніть увагу, що дане керівництво слід друкувати на папері формату А4. В якості альтернативи, ви можете визначити ваш розмір рукавичок шляхом вимірювання окружності долоні. Зробіть це так, як показано стрілкою на графіку А, та співставте отримане значення із даними, що містяться в таблиці в правому верхньому кутку сторінки.

Розмір рукавичок	Рука (мм)		Рукавичка
	Окружність долоні	Довжина	Мінімальна довжина
5	137	148	210
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270
12	295	227	280



## MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™ 34-274 - всього всього 14 граммов, - это наши самые легкие и тонкие из перчаток MaxiFlex®, когда требуется повышенная возможность манипулирования.

Детальніше на: [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com)  
[www.ukrintek.com](http://www.ukrintek.com)

 ultraziz

 **ATG**  
Intelligent Glove Solutions