


КЕРІВНИЦТВО З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ

Чи знаєте ви, що на кінчиках ваших пальців є 17 000 сенсорних рецепторів? Ось причина, чому люди іноді говорять, що їм незручно працювати в рукавичках. Однак, якщо ви правильно підібрали рукавички, які щільно прилягають до руки, то робота в них стає комфортною, продуктивною і, що найголовніше, безпечною. З думкою про це, компанія ATG підготувала керівництво з підбору розмірів своєї продукції, аби надати Вам можливість отримати рукавички, які ідеально підходять вашим рукам.

Як використовувати

Розмістіть руку на наведеному нижче зображенні: вказівний палець вздовж вертикальної сірої лінії, а великий палець на силует. Переконайтеся, що сіра лінія залишається видимою і перевірте з правої сторони вашої руки, яка кольорова лінія знаходиться найближче до вашої руки. Будь ласка, зверніть увагу, що дане керівництво слід друкувати на папері формату А4. В якості альтернативи, ви можете визначити ваш розмір рукавичок шляхом вимірювання окружності долоні. Зробіть це так, як показано стрілкою на графіку А, та співставте отримане значення із даними, що містяться в таблиці в правому верхньому кутку сторінки.

| Розмір рукавичок | Рука (мм) | | Рукавичка |
|------------------|-------------------|---------|--------------------|
| | Окружність долоні | Довжина | Мінімальна довжина |
| 5 | 137 | 148 | 210 |
| 6 | 152 | 160 | 220 |
| 7 | 178 | 170 | 230 |
| 8 | 203 | 182 | 240 |
| 9 | 229 | 192 | 250 |
| 10 | 254 | 204 | 260 |
| 11 | 279 | 215 | 270 |
| 12 | 295 | 227 | 280 |



MaxiFlex® Endurance™

Рельєфные точки на MaxiFlex® Endurance™ 34-844 обеспечивают повышенную амортизацию для лиц, выполняющих повторяющуюся работу или переносящих тяжелые грузы.

Детальніше на: www.atg-glovesolutions.com
www.ukrintek.com

 ultraziz

 ATG®
Intelligent Glove Solutions