


КЕРІВНИЦТВО З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ

Чи знаєте ви, що на кінчиках ваших пальців є 17 000 сенсорних рецепторів? Ось причина, чому люди іноді говорять, що їм незручно працювати в рукавичках. Однак, якщо ви правильно підібрали рукавички, які щільно прилягають до руки, то робота в них стає комфортною, продуктивною і, що найголовніше, безпечною. З думкою про це, компанія ATG підготувала керівництво з підбору розмірів своєї продукції, аби надати Вам можливість отримати рукавички, які ідеально підходять Вашим рукам.

Як використовувати

Розмістіть руку на наведеному нижче зображення: вказівний палець вздовж вертикальної сірої лінії, а великий палець на сиулет. Переконайтесь, що сіра лінія залишається видимою і перевірте з правої сторони вашої руки, яка кольорова лінія знаходитьться найближче до вашої руки. Будь ласка, зверніть увагу, що дане керівництво слід друкувати на папері формату А4. В якості альтернативи, ви можете визначити ваш розмір рукавичок шляхом вимірювання окружності долоні. Зробіть це так, як показано стрілкою на графіку А, та співставте отримане значення із даними, що містяться в таблиці в правому верхньому кутку сторінки.

Розмір рукавичок	Рука (мм)		Рукавичка Мінімальна довжина
	Окружність долоні	Довжина	
5	137	148	210
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270
12	295	227	280



MaxiFlex® Endurance™

Рельєфные точки на MaxiFlex® Endurance™ 34-846 обеспечивают повышенную амортизацию для лиц, выполняющих повторяющуюся работу или переносящих тяжелые грузы.

Детальніше на: www.atg-glovesolutions.com
www.ukrintek.com

 ultraziz


Intelligent Glove Solutions