


КЕРІВНИЦТВО З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ

Чи знаєте ви, що на кінчиках ваших пальців є 17 000 сенсорних рецепторів? Ось причина, чому люди іноді говорять, що їм незручно працювати в рукавичках. Однак, якщо ви правильно підбрали рукавички, які щільно прилягають до руки, то робота в них стає комфортною, продуктивною і, що найголовніше, безпечною. З думкою про це, компанія ATG підготувала керівництво з підбору розмірів своєї продукції, аби надати Вам можливість отримати рукавички, які ідеально підходять вашим рукам.

Як використовувати

Розмістіть руку на наведеному нижче зображенні: вказівний палець вздовж вертикальної сірої лінії, а великий палець на силует. Переконайтеся, що сіра лінія залишається видимою і перевірте з правої сторони вашої руки, яка кольорова лінія знаходиться найближче до вашої руки. Будь ласка, зверніть увагу, що дане керівництво слід друкувати на папері формату А4. В якості альтернативи, ви можете визначити ваш розмір рукавичок шляхом вимірювання окружності долоні. Зробіть це так, як показано стрілкою на графіку А, та співставте отримане значення із даними, що містяться в таблиці в правому верхньому кутку сторінки.

Розмір рукавичок	Рука (мм)		Рукавичка
	Окружність долоні	Довжина	Мінімальна довжина
5	137	148	210
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270
12	295	227	280



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

MaxiFlex® Endurance™ 42-844 - в настоящее время культовые перчатки MaxiFlex® стали еще лучше благодаря использованию новой технологии AD-APT® от ATG®.



Детальніше на: www.atg-glovesolutions.com
www.ukrintek.com

